


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5307.157

Netwerkbehuizing/serrack VX IT

Staat: 06.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5307.157 - Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, voorgemonteerd, met 19"-zwenkframe

VX IT-netwerkbehuizing/serverrack, gesloten, voor een directe behuizingsgebaseerde klimatisering. Inclusief praktijkgeoriënteerde uitrusting en voormontage. 19"-interieuropbouw met 19"-zwenkraam voor directe toegang tot de achterzijde van de 19"-componenten dankzij een openingshoek van 130°.



Functies

| | |
|----------------|--|
| Bestelnr. | VX 5307.157 |
| Materiaal | Plaatstaal Aluminium Kunststof Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm Frontdeur: aluminium, 1,25 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: gelakt Achterwand en dak: dompelgrondlak, poedercoating Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | Kastframe, achterwand en dak: RAL 7035 Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005 Interieuropbouw, sokkel: RAL 9005 Handgreep en scharnieren: RAL 9005 |

Functies

| | |
|--|--|
| Levering | <p>Kastframe met deuren en dakplaat Zichtdeur voor (180°), met comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 Achterwand Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid Bodemmoduul voor gemonteerd als afsluitplint Zwenkraam groot, met zijplaat voor de montage van 482,6 mm (19")-inbouwcomponenten over de complete behuizinghoogte, 130° Zijwanden, ééndelig, schroefbaar Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen Sokkelhoekstukken en zijplinten, geschroefd Sokkelplinten voor de voor- en achterzijde alsmede hoek- en koppelafdekkingen meegeleverd 4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd) Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing. 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) 4 combirails voor het binnenste en buitenste montageniveau, geschikt voor de kastdiepte (meegeleverd) 10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd) IPPC-palet Bodemmoduul aan de voorzijde gemonteerd als afsluitplaat, diepte 175 mm</p> |
| Afmetingen | <p>Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm</p> |
| Hoogte-eenheden | 40 HE |
| Hoogte incl. sokkel | 2.100 mm |
| Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter | 150 mm / 520 mm |
| Uitvoering | Swivel frame |
| Uitvoering dak | meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid |
| Uitvoering deur achter | Achterwand |

Funcities

| | |
|---------------------------|--|
| Uitvoering deur voorzijde | Aluminium zichtdeur, gesloten, ééndelig, 180°-scharnieren |
| Uitvoering profielen | Zwenkraam |
| Uitvoering bodem | Bodemmoduul voor gemonteerd als afsluitplint |
| Uitvoering 19"-niveau(s) | Zwenkraam 19", gemonteerd |
| Belastbaarheid | 3.500 N |
| IK-code | IK08 |
| Opmerking | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 138 kg |
| Brutogewicht | 150 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 369,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Product omschrijving | VX IT, zwenkraam, zichtdeur, BHD: 800 x 2100 x 800 mm, 40 HE, voorgemonteerd |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Certificaten | Negative Certificate Oppervlak |

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK