


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.450 PC-kastsysteem

Staat: 28.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.450 - PC-kastsysteem

Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor en PC tot toetsenbord. Voor optimaal bedieningsgemak in een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en onbevoegde toegang.



Functies

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr. | PC 5366.450 |
| Uitvoering | Met toetsenbordschuiflade en inbouwveld groot |
| Product omschrijving | Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden. |
| Materiaal | Kast, deur, deur achter, inbouwveld, toetsenbordhouders: plaatstaal Handgrepen, decoratieplinten: kunststof Deurprofielen: aluminium Inbouwveld, toetsenbordhouders: Plaatstaal |
| Oppervlak | Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Inbouwveld, toetsenbordhouders: poedercoating |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | Kast, deur, decoratieplinten, toetsenbordhouders: RAL 7035 Handgreep: RAL 7015 Monitorveld, deur-middendeel: RAL 7015 |

Functies

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levering | Kast, deur, deur achter Bodemplaten Toetsenbordschuiflade Inbouwweld, groot |
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 636 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 12 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD) | 480 x 70 x 260 mm |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 89,5 kg |
| Brutogewicht | 92 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 371,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
| Product omschrijving | PC SE 600x1600x636 Schuifl + gr inbouww |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

Goedkeuringen

Certificaten

Oppervlak

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK