


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.275 Montageframe, 19"

Staat: 28.02.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.275 - Montageframe, 19" voor TS, TS IT

Voor de opbouw van het voorste en achterste 482,6 mm (19")-niveau, het gelaste 482,6 mm (19")-montageframe kan volledig in diepte variabel worden bevestigd.



Functies

Bestelnr.	DK 5501.275
Product omschrijving	Gelast 482,6 mm (19")-montageframe binnen een TS-frame. Analoge profielen TS IT voor volledige systeemcompatibiliteit, incl. montage zonder gereedschap. In diepte verstelbare bevestiging tussen dak- en bodemframes. Individuele hoogte-eenheden in twee richtingen doorgenummerd. Montageframe voorzijde, voorbereid voor integratie van kabelmanagement en Dynamic Rack Control (RFID), montageframe achterzijde voor ruimtebesparende integratie van systeemstroomrail PDU, aan beide zijden in Zero-U-Space.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Grondlak
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden	42 HE
Inbouwpositie	achter
Belastbaarheid	Tot max. 15.000 N statische belasting, bij een gelijkmatige belastingverdeling over twee 19"-montageframes, bij volledige opbouw.
Opmerking	Het buitenste montageniveau van het kastframe blijft behouden voor verdere componenten, rondom lopende compartimentering mogelijk met luchtgeleiderplaten

Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: TS TS IT Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	14 kg
Brutogewicht	16,5 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	19 inch montageframe achterzijde tbv TS-IT, 38HE, geschikt voor behuizing 800x2000 mm BxH, plaatstaal gelakt, RAL 9005