


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.615

Legbord 2 HE, vaste inbouw

Staat: 04.05.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.615 - Legbord 2 HE, vaste inbouw

Legborden 2 HE, vaste inbouw voor bevestiging aan de 19-systeemboringen. Belastbaarheid: 25 kg.



Funcities

Bestelnr.	DK 5501.615
Uitvoering	inch
Product omschrijving	Voor montage aan een 19"-bevestigingsniveau.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Belastbaarheid	25 kg oppervlaktebelasting, statisch
Opmerking	Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Diepte: 250 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2.078
Brutogewicht	2.125
PCF per pack (cradle-to-gate)	9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared

Funcities

Douanetariefnummer	73269098
EAN	4028177679054
E-Number Sweden	E7239584
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
