

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.625

## Legbord 2 HE, vaste inbouw

Staat: 27.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.625 - Legbord 2 HE, vaste inbouw

Legborden 2 HE, vaste inbouw voor bevestiging aan de 19-systeemboringen. Belastbaarheid: 25 kg.



## Funcities

Bestelnr.	DK 5501.625
Uitvoering	inch
Product omschrijving	Voor montage aan een 19"-bevestigingsniveau.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Belastbaarheid	25 kg oppervlaktebelasting, statisch
Opmerking	Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Diepte: 400 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,297 kg
Brutogewicht	3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave

# Functies

---

Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS-IT Legbord 2 HE, vaste inbouw voor 19 inch-bevestigingsniveau, D=400 mm, belastbaarheid 25 kg, plaatstaal, RAL 9005