

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.635

## Legbord, uittrekbaar, 2 HE

Staat: 01.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.635 - Legbord, uittrekbaar, 2 HE voor één 19"-bevestigingsniveau

Deze volledige set bevat de voorgemonteerde varianten incl. telescopische rails, greepuitsparingen, bevestigingsflenzen en zekeringspennen.



## Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | DK 5501.635   |
| Product omschrijving | Voor een eenvoudige uitbouw aan de voorzijde van wand- of vrijstaande behuizingen met minstens één 19"-montageniveau. Deze volledige set bevat de voorgemonteerde varianten incl. telescopische rails, greepuitsparingen, bevestigingsflenzen en zekeringspennen. |
| Voordelen            | Eenvoudige montage zonder gereedschap<br>Volledig uittrekbaar<br>Zelfborgend  |
| Materiaal            | Plaatstaal  |
| Oppervlak            | Gelakt  |
| Kleur                | RAL 9005  |
| Levering             | Legbord, voorgemonteerd<br>Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Load capacity static | 250 N   |
| Montagevlak          | Breedte: 430 mm<br>Diepte: 300 mm   |
| Leveringseenheid     | 1 st.   |

# Funcities

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nettogewicht         | 3 kg   |
| Brutogewicht         | 3,74 kg  |
| Douanetariefnummer   | 73269098   |
| ETIM 9               | EC002620   |
| ECLASS 8.0           | 27189261   |
| Product omschrijving | TS-IT Legbord 2HE, uittrekbaar, voor een 19 inch-bevestigingsniveau, 430x300 mm BxD, belastbaarheid 250N statisch, plaatstaal verzinkt |