

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5501.815**

**Luchtgeleiderplaten voor TS IT 19"-  
profielen**

Staat: 21.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.815 - Luchtgeleiderplaten voor TS IT 19"- profielen

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een behuizing bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem.



## Functies

Bestelnr.	DK 5501.815
Product omschrijving	Met rondom lopende borstelstrip voor vrijhangende scheiding wanneer railsystemen op het buitenste montageniveau zijn geïnstalleerd.
Toepassingsgebieden	Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast/ behuizing bij Cube-opstelling of bij toepassing van een LCP-systeem.
Materiaal	Plaatstaal Blindpaneel: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Levering	2 verticale plinten 2 horizontale plinten 4 borstelstrips 4 stukken van PU-schuim met celstructuur Incl. bevestigingsmateriaal 6 blindpanelen, 1 HE

# Funcities

Montage-instructie	De verticale plinten met borstelstrips kunnen zowel bij de voorste als achterste 19"-profielen als afscheiding worden gemonteerd. De montage van horizontale plinten met borstelstrips is alleen mogelijk bij de voorste 19"-profielen.
Geschikt voor	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	7,679 kg
Brutogewicht	8,02 kg
Douanetariefnummer	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Product omschrijving	TS-IT Luchtgeleiderplaat, voor 19 inch-profielen, 800x2000 mm BxH, plaatstaal gelakt, RAL 9005, inclusief 6x1 HE blindpaneel geïntegreerd