

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.825

**Luchtgeleiderplaten voor TS IT 19"-
profielen**

Staat: 21.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.825 - Luchtgeleiderplaten voor TS IT 19"- profielen

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een behuizing bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | DK 5501.825 |
| Product omschrijving | Met rondom lopende borstelstrip voor vrijhangende scheiding wanneer railsystemen op het buitenste montageniveau zijn geïnstalleerd. |
| Toepassingsgebieden | Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast/ behuizing bij Cube-opstelling of bij toepassing van een LCP-systeem. |
| Materiaal | Plaatstaal Blindpaneel: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB |
| Oppervlak | Gelakt |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | 2 verticale plinten 2 horizontale plinten 4 borstelstrips 4 stukken van PU-schuim met celstructuur Incl. bevestigingsmateriaal |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Montage-instructie | De verticale plinten met borstelstrips kunnen zowel bij de voorste als achterste 19"-profielen als afscheiding worden gemonteerd. De montage van horizontale plinten met borstelstrips is alleen mogelijk bij de voorste 19"-profielen. |
| Geschikt voor | Breedte: 600 mm Hoogte: 2.200 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 4,918 kg |
| Brutogewicht | 5,177 kg |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Product omschrijving | TS-IT Luchtgeleiderplaat, voor 19 inch-profielen, 600x2200 mm BxH, plaatstaal gelakt, RAL 9005 |