


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.905

Luchtgeleiderplaten voor TS IT 19"- montageframes

Staat: 11.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.905 - Luchtgeleiderplaten voor TS IT 19"-montageframes

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem.



Functies

Bestelnr.	DK 5501.905
Product omschrijving	Met rondom lopende borstelstrip voor vrijhangende scheiding wanneer railsystemen op het buitenste montageniveau zijn geïnstalleerd.
Toepassingsgebieden	Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast/ behuizing bij Cube-opstelling of bij toepassing van een LCP-systeem.
Materiaal	Plaatstaal Blindpaneel: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Levering	2 verticale plinten 2 horizontale plinten 4 borstelstrips Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	De verticale en horizontale plinten met borstelstrips kunnen zowel bij het voorste als achterste 19"-montageframe als afscheiding worden gemonteerd.

Funcities

Geschikt voor	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2.1
Brutogewicht	3.2
Douanetariefnummer	73269098
EAN	4028177706941
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272