


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.025

Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren

Staat: 18.03.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.025 - Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Afhankelijk van de uitvoering voor een actieve beluchting van de VX IT, TS IT of TE 8000.



Functies

Bestelnr.	DK 5502.025
Product omschrijving	Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst.
Toepassingsgebieden	Te gebruiken in de uitsparing die in de dakplaat is geïntegreerd
Kleur	RAL 9005
Levering	1 ventilatoreenheid 2 ventilatoren 1 thermostaat Aansluitkabel, open Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Breedte: 340 mm Hoogte: 59 mm Diepte: 550 mm
Opmerking	Het vermelde geluidsdrukniveau heeft betrekking op de eerste ventilator Aansluiting via verdelerdoos of landspecifieke aansluitconnector

Funcities

Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT TS IT Breedte: 800 mm 800 mm 800 mm Diepte: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Brutogewicht	4,8 kg
Douanetariefnummer	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Product omschrijving	DK Ventilatoreenheid, voor toepassing in de dakplaat, incl. 2 ventilatoren, uit te breiden naar max. 6 ventilatoren, BHD: 340x59x550 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit UK
--------------	--------------------------------