


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.115 Kabelvingers

Staat: 22.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.115 - Kabelvingers voor VX IT

Voor HE afgestemde kabelgeleiding.

Functies

Bestelnr.	DK 5502.115
Uitvoering	voor standaard VX IT 19"-profiel
Product omschrijving	Voor een gestructureerde kabelgeleiding op het 19"-montageniveau, in stappen van 1 HE.
Voordelen	Eenvoudige montage zonder gereedschap, door direct inklikken in het 19"-profiel
Materiaal	Kunststof volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 9005
Inbouwmogelijkheden	Montage aan de profielen is zowel aan de voorzijde als zijdelings aan de voor- en achterzijde van de profielen mogelijk
Opmerking	Kabelgeleiding in combinatie met luchtgeleiderplaten mogelijk
Afmetingen	Breedte: 14 mm Lengte: 261 mm
Hoogte-eenheden	6 HE
Leveringseenheid	14 st.
Nettogewicht	0,784 kg
Brutogewicht	0,937 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400703
Product omschrijving	TS-IT Kabelvingers, 6HE, kunststof, RAL 9005