

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5503.151

Netzwerk-/serverrack TS IT

Staat: 06.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5503.151 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, voorgemonteerd, met 19"-montageframe

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. Inclusief praktijkgeoriënteerde uitrusting en voormontage. 19"-interieuropbouw met 19"-montageframe voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

Functies

Bestelnr.	DK 5503.151
Materiaal	Plaatstaal Aluminium Sokkelhoekstuk: plaatstaal Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal Hoek- en koppelafdekking: kunststof Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: dompelgrondlak Deuren, dak en zijwanden: dompelgrondlak en poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035 Interieuropbouw, sokkel: RAL 9005

Functies

Levering	<p>Kastframe TS 8 met deuren, dakplaat, sokkel en zijwanden</p> <p>Zichtdeur voor, 180° scharnierend</p> <p>Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E</p> <p>Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar</p> <p>Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.</p> <p>Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met centraal aardingspunt, voorgemonteerd</p> <p>12 x 19"-montageclip 1 HE, contactierend (meegeleverd)</p> <p>50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)</p> <p>Bodemframe</p> <p>Bodemmoduul voor gemonteerd als afsluitplint</p> <p>Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen</p> <p>Sokkelhoekstukken en zijplinten, geschroefd</p> <p>Sokkelplinten voor de voor- en achterzijde alsmede hoek- en koppelafdekkingen meegeleverd</p> <p>Zijwanden, ééndelig, afsluitbaar</p> <p>4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd)</p> <p>4 kabelopvangrails (hamerkop) voor montageniveaus buiten, passend voor kastdiepte (meegeleverd)</p> <p>10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd)</p> <p>IPPC-palet</p> <p>Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid</p> <p>Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend</p>
Afmetingen	<p>Breedte: 800 mm</p> <p>Hoogte: 1.200 mm</p> <p>Diepte: 800 mm</p>
Hoogte-eenheden	24 HE
Hoogte-eenheden	24 HE
Hoogte incl. sokkel	1.300 mm
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	147 mm / 105 mm
Niveaustand (in de leveringstoestand)	545 mm

Functies

Uitvoering 19"-niveau(s)	Montageframe, 19"
Belastbaarheid	15.000 N
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	112,9 kg
Brutogewicht	118,8 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	TS IT, 19"-montageframe, zichtdeur, BHD: 800 x 1200 x 800 mm, 24 HE, voorgemonteerd

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak
Verklaringen	Verklaring van conformiteit