

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5509.131

## Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 08.12.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5509.131 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, IP 55, met 19"-montageframe

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. 19"-interieuroopbouw met 19"-montageframe voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen en met beschermingsklasse tot IP 55 beschikbaar.

## Functies

Bestelnr.	DK 5509.131
Materiaal	Plaatstaal Aluminium Zichtdeur met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuroopbouw: dompelgrondlak Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035 Interieuroopbouw: RAL 9005
Levering	Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat Zichtdeur voor, 180° scharnierend Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Dakplaat, ééndelig, gesloten Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar Koppelaafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd) Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) IPPC-palet

# Funcities

Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden	42 HE
Hoogte-eenheden	42 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	87 mm / 165 mm
Niveaustand (in de leveringstoestand)	745 mm
Design doors	gesloten, IP 55
Uitvoering 19"-niveau(s)	Montageframe, 19"
Belastbaarheid	15.000 N
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55 alleen in combinatie met koppelafdichting of verschroefde zijwanden
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken Bij kasten met de hoogte en diepte 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm zijn de passende zijwanden optioneel verkrijgbaar
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	128
Brutogewicht	134.8
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177705777
E-Number Sweden	E7239862
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak Beschermlasse
Verklaringen	Verklaring van conformiteit

---