

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5515.181

## Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 01.02.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5515.181 - Netwerk-/serverrack TS IT met geventileerde deur, met 19"-montageframe

TS IT, geventileerd, met ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met 19"-montageframe voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

## Functies

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.      | DK 5515.181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiaal      | Plaatstaal<br>Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oppervlak      | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Interieuropbouw: dompelgrondlak<br>Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kleur          | Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035<br>Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Levering       | Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat<br>Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend<br>Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E<br>Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar<br>Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.<br>Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)<br>12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)<br>50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)<br>IPPC-palet<br>Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid<br>Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), verticaal gedeeld, 180°-scharnieren |

## Funcities

|                                                  |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                                       | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 2.200 mm<br>Diepte: 1.200 mm                                         |
| Hoogte-eenheden                                  | 47 HE                                                                                           |
| Hoogte-eenheden                                  | 47 HE                                                                                           |
| Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter | 144 mm / 308 mm                                                                                 |
| Niveauafstand (in de leveringstoestand)          | 745 mm                                                                                          |
| Design doors                                     | geventileerd                                                                                    |
| Uitvoering 19"-niveau(s)                         | Montageframe, 19"                                                                               |
| Belastbaarheid                                   | 15.000 N                                                                                        |
| Opmerking                                        | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken |
| Basismateriaal                                   | Aluminium                                                                                       |
| Leveringseenheid                                 | 1 st.                                                                                           |
| Nettogewicht                                     | 92                                                                                              |
| Brutogewicht                                     | 97.4                                                                                            |
| EAN                                              | 4028177706316                                                                                   |
| E-Number Sweden                                  | E7239928                                                                                        |
| ETIM 9                                           | EC002499                                                                                        |
| ECLASS 8.0                                       | 27180207                                                                                        |

## Goedkeuringen

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)          |
| Certificaten  | Oppervlak                   |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit |