


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5516.151

## Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 21.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5516.151 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, voorgemonteerd, met 19"-montageframe

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. Inclusief praktijkgeoriënteerde uitrusting en voormontage. 19"-interieuropbouw met 19"-montageframe voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

## Functies

|                |   |
|----------------|---|
| Bestelnr.      | DK 5516.151   |
| Materiaal      | Plaatstaal<br>Aluminium<br>Sokkelhoekstuk: plaatstaal<br>Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal<br>Hoek- en koppelafdekking: kunststof<br>Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm |
| Oppervlak      | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Interieuropbouw: dompelgrondlak<br>Deuren, dak en zijwanden: dompelgrondlak en poedercoating   |
| General colour | RAL 7035  |
| Kleur          | Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035<br>Interieuropbouw, sokkel: RAL 9005  |

# Funcities

|  |  |
|--|--|
| Levering   | <p>Kastframe TS 8 met deuren, dakplaat, sokkel en zijwanden<br/>Zichtdeur voor, 180° scharnierend<br/>Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E<br/>Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar<br/>Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.<br/>Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met centraal aardingspunt, voorgemonteerd<br/>12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)<br/>50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)<br/>Bodemframe<br/>Bodemmoduul voor gemonteerd als afsluitplint<br/>Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen<br/>Sokkelhoekstukken en zijplinten, geschroefd<br/>Sokkelplinten voor de voor- en achterzijde alsmede hoek- en koppelafdekkingen meegeleverd<br/>Zijwanden, ééndelig, afsluitbaar<br/>4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd)<br/>4 kabelopvangrails (hamerkop) voor montageniveaus buiten, passend voor kastdiepte (meegeleverd)<br/>10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd)<br/>IPPC-palet<br/>Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid<br/>Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren</p> |
| Afmetingen                                       | <p>Breedte: 800 mm<br/>Hoogte: 2.200 mm<br/>Diepte: 1.200 mm</p>   |
| Hoogte-eenheden                                  | 47 HE  |
| Hoogte-eenheden                                  | 47 HE  |
| Hoogte incl. sokkel                              | 2.300 mm   |
| Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter | 147 mm / 305 mm  |

## Funcities

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Niveaustand (in de leveringstoestand) | 745 mm  |
| Uitvoering 19"-niveau(s)              | Montageframe, 19"   |
| Belastbaarheid                        | 15.000 N  |
| Opmerking                             | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken |
| Basismateriaal                        | Plaatstaal  |
| Leveringseenheid                      | 1 st.   |
| Nettogewicht                          | 187 kg  |
| Brutogewicht                          | 202 kg  |
| Douanetariefnummer                    | 94032080  |
| ETIM 9                                | EC002499  |
| ECLASS 8.0                            | 27180207  |
| Product omschrijving                  | TS IT, 19"-montageframe, zichtdeur, BHD: 800 x 2200 x 1200 mm, 47 HE, voorgeassembleerd         |

## Goedkeuringen

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)          |
| Certificaten  | Oppervlak                   |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit |