

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5527.120

## Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 21.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5527.120 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, met 19"-profielrails

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. 19"-interieurofbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.



## Functies

|                |  |
|----------------|--|
| Bestelnr.      | DK 5527.120  |
| Materiaal      | Plaatstaal<br>Aluminium<br>Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm   |
| Oppervlak      | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Interieurofbouw: dompelgrondlak<br>Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating |
| General colour | RAL 7035   |
| Kleur          | Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035<br>Interieurofbouw: RAL 9005   |

# Functies

|  |   |
|--|---|
| Levering   | Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat<br>Zichtdeur voor, 180° scharnierend<br>Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E<br>Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar<br>Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.<br>Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)<br>12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)<br>50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)<br>IPPC-palet<br>Dakplaat, meerdelig, afneembaar, voor kabelinvoer achter, horizontaal en met afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid<br>Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren |
| Afmetingen                                       | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 1.800 mm<br>Diepte: 600 mm   |
| Hoogte-eenheden                                  | 38 HE   |
| Hoogte-eenheden                                  | 38 HE   |
| Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter | 84 mm / 168 mm  |
| Niveaustand (in de leveringstoestand)            | 345 mm  |
| Design deuren                                    | gesloten  |
| Uitvoering 19"-niveau(s)                         | Profielen, 19"  |
| Belastbaarheid                                   | 15.000 N  |
| Opmerking  | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken   |
| Basismateriaal                                   | Plaatstaal  |
| Leveringseenheid                                 | 1 st.   |
| Nettogewicht                                     | 73,5 kg   |

# Functies

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Brutogewicht         | 75 kg  |
| Douanetariefnummer   | 94032080   |
| ETIM 9               | EC002499   |
| ECLASS 8.0           | 27180207   |
| Product omschrijving | TS IT, 19"-profielen, zichtdeur, BHD: 600 x 1800 x 600 mm, 38 HE |

---

# Goedkeuringen

---

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)          |
| Certificaten  | Oppervlak                   |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit |

---