

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 5541.220 TX Colocation-rack

Staat: 28.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 5541.220 - TX Colocation-rack

De IT-wereld verandert en de centralisatie van IT in grote datacenters is een aanhoudende trend. Ons antwoord hierop is de TX Colo: perfect afgestemd op de toepassing in grote datacenters. Dankzij de voorgedefinieerde configuratie is de TX Colo direct gereed voor toepassing, afgestemd op uw toepassing!



Functies

Bestelnr.	TX 5541.220
Uitvoering	Standaard
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: gelakt Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Kastframe en dak: RAL 7035 Deur: RAL 7035 Handgreep en scharnieren: RAL 9005

Functies

Levering	Kastframe met deuren en dakplaat Plaatstalen deur voor, geventileerd, 130°-scharnieren Deur achter van plaatstaal, gedeeld, geventileerd, 130°-scharnieren Sluiting voor en achter: comforthandgreep VX met codeslot Dakplaat, met kabelinvoer over de complete diepte van de kast/ behuizing links en rechts Scheidingswand, gemonteerd aan de linkerzijde van de kast/ behuizing 150 mm kabelbaan, gemonteerd aan de rechter achterzijde van de kast/behuizing 10 x kooimoer incl. schroef (meegeleverd) Aardingstoebehoren (los meegeleverd) Profielen, 19" Luchtgeleiderplaat Koppelset (los meegeleverd)
Materiaaldikte deur	1,2 mm
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 1.200 mm
Hoogte-eenheden	47 HE
Niveaustand (in de leveringstoestand)	745 mm
Distance between mounting levels min	115 mm
Distance between mounting levels max	341 mm
19"-bevestiging	800 mm brede kast/behuizing op dwarsriversen gemonteerd
Uitvoering	Standaard
Uitvoering dak	Dakplaat, met kabelinvoer over de complete diepte van de kast/ behuizing links en rechts
Design doors	Deuren met ventilatieopeningen
Uitvoering deur achter	Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen tweedelig Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %

Funcities

Uitvoering deur voorzijde	Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd Eéndelig Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %
Uitvoering bodem	open
Uitvoering positie profielen	19"-niveau voor en achter
Belastbaarheid	15.000 N
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	131 kg
Brutogewicht	141 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	TX Colocation-serrack, BHD: 800x2200x1200 mm, 47 HE, plaatstalen deur aan de voorzijde geventileerd, plaatstalen deur aan de achterzijde geventileerd, verticaal gedeeld, 130°-scharnieren voor en achter

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---