

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.680

Vrijstaande kast VX SE

Staat: 03.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.680 - Vrijstaande kast VX SE IP 66/NEMA 4X

Stabiele vrijstaande kast van roestvaststaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Volledig compatibel met de aanbouwkasten VX25. Efficiëntieverhogend, omdat er geen zijwanden meer hoeven te worden gemonteerd. Hoge mate van bescherming door IP 66/NEMA 4X



Funcities

Bestelnr.	SE 5850.680
Materiaal	Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm Bodem: Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oppervlak	Behuizing, achterwand en deur: in één richting geschuurd, korrel 400 Montageplaat: verzinkt Bodem: blank

Functies

Levering	Kast boven en aan de zijkanten gesloten Deur(en) Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Achterwand, afschroefbaar Montageplaat Bodem(s), wartelpla(a)t(en) Sluiting: 3 mm dubbelbaard 2 montagerails 18 x 39 mm
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	499 mm x 1.496 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
Beschermklasse NEMA	NEMA 4X
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
IK-code	IK10
Aantal deuren	1
Opmerking	Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven 2486.400.
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	92,4 kg
Brutogewicht	94,4 kg
Douanetariefnummer	94032080

Funcities

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	SE VX kast 600x1600x400, RVS304, 1D, 1MPL, IP66/NEMA4X, RAL7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak Beschermlasse
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration
