

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5851.600

Vrijstaande kast VX SE

Staat: 03.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5851.600 - Vrijstaande kast VX SE Roestvaststaal

Stabiele vrijstaande kast van roestvaststaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Volledig compatibel met de aanbouwkasten VX25. Kasten met een breedte van 600 tot 1200 mm. Efficiëntieverhogend, omdat er geen zijwanden meer hoeven te worden gemonteerd.



Funcities

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | SE 5851.600 |
| Materiaal | Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Behuizing, deur en achterwand: In één richting geschuurd, korrel 400 Bodemplaten: blank Montageplaat: verzinkt |

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Levering | Kast boven en aan de zijkanten gesloten Deur(en) Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Achterwand, afschroefbaar Montageplaat Bodemplaten Sluiting: 3 mm dubbelbaard 2 montagerails 18 x 39 mm |
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 1.800 mm Diepte: 500 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 499 mm x 1.696 mm |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 55 |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12 |
| IK-code | IK10 |
| Aantal deuren | 1 |
| Opmerking | Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven 2486.400. |
| Basismateriaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 102,3 kg |
| Brutogewicht | 103,75 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | SE VX kast 600x1800x500, RVS304, 1D, 1MPL, IP55, RAL7035 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Certificaten | Oppervlak Beschermlasse |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
