


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5852.580

Vrijstaande kast SE 8

Staat: 24.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5852.580 - Vrijstaande kast SE 8 IP 66/NEMA 4X

Hoge mate van beveiliging door IP 66/NEMA 4X Tijdbesparende montagewerkzaamheden door de vaste zijwanden.

Functies

Bestelnr.	SE 5852.580
Product omschrijving	De vrijstaande kast is gebaseerd op het platform TS 8. De systeemtoebehoren voor de TS 8 interieuropbouw zijn onbeperkt inzetbaar.
Materiaal	Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Bodem: Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Behuizing, achterwand en deur: in één richting geschuurd, korrel 400 Montageplaat: verzinkt Bodem: blank
Levering	Kast boven en aan de zijkanten gesloten Deur(en) Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Achterwand, afschroefbaar Montageplaat Bodem, gesloten Sluiting: 3 mm dubbelbaard TS montagerails 18 x 38 mm
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 1.800 mm Diepte: 500 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	699 mm x 1.696 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66

Funcities

Beschermklasse NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
Opmerking	Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven.
Basismateriaal	Roestvaststaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	126
Brutogewicht	132
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177696754
ECLASS 8.0	27180101

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK