


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6106.110 Kastversteving

Staat: 25.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6106.110 - Kastversteviging niet-verstelbaar

Voor versteviging van de binnen- of buitenzijde van behuizingen met overeenkomende afmetingen.

Functies

Bestelnr.	CP 6106.110
Product omschrijving	Voor versteviging van de binnen- of buitenzijde van behuizingen met overeenkomende afmetingen. Kleinere behuizingen kunnen ook zonder versteviging direct worden gemonteerd.
Materiaal	Plaatstaal
Levering	Incl. bevestigingstoebehoren voor behuizingen en draagbuis plus 2 afdichtingen.
Support arm connection (type)	CP 60
Inbouwmogelijkheden	voor draagarmaansluiting Ø 130 mm
Geschikt voor	Breedte: ≥ 300 mm Diepte: ≥ 150 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,8 kg
Brutogewicht	0,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002535
ECLASS 8.0	27182604
Product omschrijving	CP Kastversteviging voor behuizingen met B1 = 300 mm en T1 = 150 mm, tbv draagarmaansluiting CP 60, staal