

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6106.500 Standvoet, open

Staat: 25.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6106.500 - Standvoet, open

Standvoet open, voor het naderhand invoeren van kabels met prefab connectoren.



## Functies

Bestelnr.	CP 6106.500
Product omschrijving	De gelaste alternatieven voor de standvoet, compleet. Voor het naderhand invoeren van voorgeconfectioneerde kabels met connectoren.
Materiaal	Staal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 7035
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Material thickness pedestal	3 mm
Pedestal tube cross-section depth	73 mm
Pedestal tube cross-section width	86 mm
Belastbaarheid (statisch)	40 kg
Afmetingen	Hoogte: 1.095 mm
Leveringseenheid	1 st.

# Funcities

Nettogewicht	22,5 kg
Brutogewicht	22,691 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002534
ECLASS 8.0	27182604
Product omschrijving	CP Standvoet, open, gelast, 400x10x400 mm BxHxD, H=1095 mm, gewichtsbelasting 40 kg, staal, RAL 7035