

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6218.700

## Opzetscharnier CP 180

Staat: 13.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.700 - Opzetscharnier CP 180 Aansluiting horizontaal

Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan horizontale vlakken. Ook hangende bevestiging aan een plafond is mogelijk. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.

## Functies

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Bestelnr.                  | CP 6218.700  |
| Product omschrijving       | Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan horizontale vlakken. Ook hangende bevestiging aan een plafond is mogelijk. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer. |
| Materiaal                  | Opzetscharnier: staalwerk<br>Afdekking: kunststof  |
| Kleur                      | Opzetscharnier: RAL 7035<br>Afdekkap: RAL 7024   |
| Levering                   | Incl. afdichtingen<br>Schroeven voor begrenzing van het draaibereik<br>Stelschroeven<br>Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging  |
| Draaibaar/neigbaar         | Ja   |
| Rotation angle/swivel area | ca. 330°<br>Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde schroeven/aanslagplaat worden begrensd   |
| Leveringseenheid           | 1 st.  |
| Nettogewicht               | 18 kg  |
| Brutogewicht               | 18,65 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)    | 68,6 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Opmerking bij PCF-klasse   | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave   |
| Douanetariefnummer         | 73269098   |

# Funcities

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| ETIM 9               | EC000882  |
| ECLASS 8.0           | 27400556  |
| Product omschrijving | CP Opzetscharnier CP 180, staal, aansluiting horizontaal, draaibaar/<br>neigbaar, RAL 7035/7024 |

---

# Goedkeuringen

---

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Verklaringen | Fabrikantverklaring |
|--------------|---------------------|

---