


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6315.300

Bedieningsbehuizingen met handgreepprofielen

Staat: 10.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6315.300 - Bedieningsbehuizingen met handgreetprofielen

Bedieningsbehuizingen met handgreetprofielen van plaatstaal in een modern ontwerp, met draagarmuitsparing Ø 130 mm, passend voor draagarmsysteem CP 60 / 120 / 180, onderhoudstoegang naar keuze aan voor- of achterzijde, aluminium frontplaat eenvoudig te demonteren voor bewerking, beschermklasse IP 55



Functies

Bestelnr.	CP 6315.300
Materiaal	Kast en deur: plaatstaal Handgreetprofielen: aluminium Frontplaat: aluminium Afdekkappen: kunststof
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Handgreetprofiel: blank geëloxeerd Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd
Kleur	Kast en deur: RAL 7035 Handgreetprofiel: blank geëloxeerd Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024

Functies

Levering	Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmaansluiting Ø 130 mm Aan de voorzijde met uitsparing, afgedekt door eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke aluminium frontplaat Handgreetprofielen aan de zijkant en afdekken1 Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk Gemonteerd hoekprofiel voor interieuropbouw met TS systeemboring
Afmetingen	Breedte: 380 mm Hoogte: 380 mm Diepte: 210 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Uitvoering	Servicetoegang vanaf de voorzijde
Opmerking	Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde verstevigingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf voorzijde: Binnenwerken 41 mm, uitvoering C, veiligheidscilinder, kunststofhandgrepen en knevelgreep, uitvoering C
Basismateriaal	Aluminium
Opmerking	passende montageplaat 5050.453 met verzendzakje 5050.507
Sluiting	Uitvoering sluiting: sikkelvormige vergrendelingsschuif Aantal sluitingen: 1 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	9.104
Brutogewicht	9.583
EAN	4028177693951
ECLASS 8.0	27180505

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK