

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6315.650

Bedieningsbehuizingen AX met handgreepprofielen

Staat: 10.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6315.650 - Bedieningsbehuizingen AX met handgreetprofielen

Bedieningsbehuizingen met handgreetprofielen op AX-basis, plaatstaal, met draagarmuitsparing Ø 130 mm, passend bij draagarmsysteem CP 60/120/180, toegang t.b.v. onderhoud aan de voorzijde, aluminium frontplaat eenvoudig te demonteren voor bewerking, beschermklasse IP55.



Functies

Bestelnr.	AX 6315.650
Uitvoering	Draagarmaansluiting Ø 130 mm
Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Frontplaat: aluminium Afdekkappen: kunststof
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Handgreetprofiel: blank geëloxeerd Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd
General colour	RAL 7035
Kleur	Kast en deur: RAL 7035 Handgreetprofiel: blank geëloxeerd Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024

Functies

Levering	Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmaansluiting Ø 130 mm Aan de voorzijde met uitsparing, afgedekt door eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke aluminium frontplaat Handgreetprofielen aan de zijkant met afdekkappen Gemonteerd hoekprofiel voor interieuropbouw met systeemboring Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 600 mm Diepte: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Uitvoering	Servicetoegang vanaf de voorzijde
IK-code	IK08
Opmerking	Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde verstevigingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf achterzijde: Binnenwerk, vervangbaar door minicomforthandgreep AX, binnenwerken 27 mm, uitvoering A Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf voorzijde: binnenwerk, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A
Basismateriaal	Plaatstaal
Opmerking	passende montageplaat 5051.378 met verzendzakje 5051.300
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	17,037 kg
Brutogewicht	17,934 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	78,5 kg CO2 eq (Cat B)

Functies

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Product omschrijving	AX Bedieningsbehuizing met handgreetprofielen, BHD: 600x600x210 mm, plaatstaal, handgreetprofielen van aluminium, servicetoegang vanaf de voorzijde

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK