

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

Bedieningsbehuizing AX voor tafel-TFT tot 24"

Staat: 21.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6321.050 - Bedieningsbehuizing AX voor tafel-TFT tot 24"

De bedieningsbehuizing voor een tafel-TFT tot 24" op AX-basis, plaatstaal, met geïntegreerde VESA 75/100-opname. Effectieve en aantrekkelijke bescherming voor standaard tafel-TFT's tot 24" in de formaten 16:9/16:10. Hoge beschermklasse IP 65.



Funcities

Bestelnr.	AX 6321.050
Product omschrijving	Voor de inbouw van gangbare tafel-TFT's met beeldschermdiagonalen tot 24" in de formaten 16:9/16:10
Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Handgreetprofielen: aluminium Afdekkappen: kunststof Ruit: éénlaags veiligheidsglas TFT-houder: plaatstaal
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Handgreetprofiel: blank geëloxeerd
General colour	RAL 7035
Kleur	Kast en deur: RAL 7035 Handgreetprofiel: blank geëloxeerd Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024

Funcities

Levering	Behuizing met deur, met uitsparing en versterking voor draagarmaansluiting Ø 130 mm Ruit Houder voor tafel-TFT met VESA 75/100 opname Handgreetprofielen aan de zijkant en afdekkappen1 Deur achter, aan de rechterzijde met scharnieren Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk Gemonteerd hoekprofiel voor interieuropbouw met systeemboring
Afmetingen	Breedte: 650 mm Hoogte: 450 mm Diepte: 155 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Aantal sluitingen	2
IK-code	IK08
Opmerking	Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde versterkingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf achterzijde: Binnenwerk, vervangbaar door minicomforthandgreep AX, binnenwerken 27 mm, uitvoering A
Basismateriaal	Plaatstaal
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	15,66 kg
Brutogewicht	15,8 kg

Funcities

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Product omschrijving	AX Bedieningsbehuizing, voor tafel-TFT tot 24", BHD: 650x450x155 mm, plaatstaal, handgreepprofielen van aluminium

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit