


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.020

Optipanel

Staat: 02.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.020 - Optipanel

Aluminiumbehuizing, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Voor compacte panels en besturingsoplossingen. Extreem slank design, heeft nauwelijks meer ruimte nodig dan de inbouwcomponenten zelf.



Functies

| | |
|----------------|---|
| Bestelnr. | CP 6380.020 |
| Uitvoering | Draagarmaansluiting rechthoekig 120 x 65 mm |
| Voordelen | Aluminium kast, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Gering gewicht bij hoge stabiliteit Compatibel met alle Rittal stand- en draagarmsystemen |
| Materiaal | Behuizing: spuitgietaluminium profiel Hoekstukken: zinkspuitwerk Bescherenhoeken: kunststof |
| General colour | Blank geëloxeerd |
| Kleur | Kast: aluminium, blank geëloxeerd Hoekstukken: RAL 7035 Bescherenhoeken: overeenkomstig RAL 7024 |
| Levering | Behuizing met scharnierende achterwand Incl. afdichtingen |
| Afmetingen | Breedte: 474 mm Hoogte: 387 mm Diepte: 110 mm |

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Inbouwdiepte | 100 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 65 |
| Geschikt voor frontpaneelbreedte | 430 mm |
| Geschikt voor frontpaneelhoogte | 343 mm |
| Uitvoering | Servicetoegang vanaf de achterzijde |
| Opmerking | Verwisselen van de draagarmaansluiting mogelijk door de behuizing om te draaien 3 mm dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering C Scharnieren van de achterwand aan de langste behuizingszijde |
| Basismateriaal | Aluminium |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 5,898 kg |
| Brutogewicht | 6,208 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Product omschrijving | CP Optipanel voor frontplaatbreedte 430 mm en -hoogte 343 mm, inbouwdiepte 100 mm, met draagarmaansluiting 120x65 mm en scharnierende achterwand |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK