

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.040

Optipanel

Staat: 02.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.040 - Optipanel

Aluminiumbehuizing, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Voor compacte panels en besturingsoplossingen. Extreem slank design, heeft nauwelijks meer ruimte nodig dan de inbouwcomponenten zelf.



Functies

Bestelnr.	CP 6380.040
Uitvoering	Draagarmaansluiting rechthoekig 120 x 65 mm
Voordelen	Aluminium kast, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Gering gewicht bij hoge stabiliteit Compatibel met alle Rittal stand- en draagarmsystemen
Materiaal	Behuizing: spuitgietaluminium profiel Hoekstukken: zinkspuitwerk Bescherenhoeken: kunststof
General colour	Blank geëloxeerd
Kleur	Kast: aluminium, blank geëloxeerd Hoekstukken: RAL 7035 Bescherenhoeken: overeenkomstig RAL 7024
Levering	Behuizing met scharnierende achterwand Incl. afdichtingen
Afmetingen	Breedte: 526,6 mm Hoogte: 398,8 mm Diepte: 110 mm

Functies

Inbouwdiepte	100 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 65
Geschikt voor frontpaneelbreedte	482,6 mm
Geschikt voor frontpaneelhoogte	354,8 mm
Uitvoering	Servicetoegang vanaf de achterzijde
Opmerking	Verwisselen van de draagarmaansluiting mogelijk door de behuizing om te draaien 3 mm dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering C Scharnieren van de achterwand aan de langste behuizingszijde
Basismateriaal	Aluminium
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	6,069 kg
Brutogewicht	6,388 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Product omschrijving	CP Optipanel voor frontplaatbreedte 482,6 mm en -hoogte 354,8 mm, inbouwdiepte 100 mm, met draagarmaansluiting 120x65 mm en scharnierende achterwand

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK