

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6380.050 Optipanel

Staat: 05.03.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6380.050 - Optipanel

Aluminiumbehuizing, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Voor compacte panels en besturingsoplossingen. Extreem slank design, heeft nauwelijks meer ruimte nodig dan de inbouwcomponenten zelf.



## Functies

|                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | CP 6380.050                                                                                                                                                                   |
| Uitvoering                          | Draagarmaansluiting Ø 130 mm                                                                                                                                                  |
| Voordelen                           | Aluminium kast, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling.<br>Gering gewicht bij hoge stabiliteit<br>Compatibel met alle Rittal stand- en draagarmsystemen |
| Materiaal                           | Behuizing: spuitgietaluminium profiel<br>Hoekstukken: zinkspuitwerk<br>Bescherenhoeken: kunststof                                                                             |
| General colour                      | Blank geëloxeerd                                                                                                                                                              |
| Kleur                               | Kast: aluminium, blank geëloxeerd<br>Hoekstukken: RAL 7035<br>Bescherenhoeken: overeenkomstig RAL 7024                                                                        |
| Levering                            | Behuizing met scharnierende achterwand<br>Incl. afdichtingen                                                                                                                  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 65                                                                                                                                                                         |
| Uitvoering                          | Servicetoegang vanaf de achterzijde                                                                                                                                           |

# Functies

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking          | Verwisselen van de draagarmaansluiting mogelijk door de behuizing om te draaien<br>3 mm dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering C<br>Scharnieren van de achterwand aan de langste behuizingszijde |
| Basismateriaal     | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sluiting           | Uitvoering sluiting: Knevelsluiting<br>Aantal sluitingen: 2<br>Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard                                                                                                                                                                                                   |
| Leveringseenheid   | 1 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Douanetariefnummer | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ETIM 9             | EC002504                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ECLASS 8.0         | 27180505                                                                                                                                                                                                                                                                                      |