


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.010 TFT-monitor

Staat: 05.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.010 - TFT-monitor

Inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizing.

Functies

Bestelnr.	SM 6450.010
Uitvoering	zonder touchscreen
Product omschrijving	Inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizingen.
Voordelen	Hoogwaardige industrie-uitvoering Gereduceerde montagetijden dankzij het geïntegreerde frontraam Geen extra beluchting vereist Zeer geringe inbouwdiepte (45 mm)
Materiaal	Frontraam: aluminium
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Afdichting Zeskantmoeren (voor inbouw in vlakke delen) VGA-kabel Draadstift M5, voor montage aan de achterzijde Touch-uitvoeringen met geïntegreerde aansluitkabel en Cd-rom met drivers Met ontspiegeld veiligheidsglas.
Afmetingen	Breedte: 430 mm Hoogte: 343 mm
Interfaces	VGA (D-SUB HD 15-polig) DVI-D
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...50 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C...85 °C
Helderheid display	400 cd/m ²
Contrastverhouding	700 : 1
Diagonalen	15"

Funcities

Bedrijfstijd	50.000 h
On Screen Display (OSD)	Bedieningsknoppen achterzijde
Reading angle left/right	80 °
Resolutie display	1024 x 768 pixels
Nominaal vermogen Pel	bij DC: 15 W
H-sync. (min./max.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Aantal kleuren	16,7
Resolutie controller	VGA SVGA XGA
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	6,4 kg
Brutogewicht	6,52 kg
Douanetariefnummer	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Product omschrijving	SM TFT-monitor, inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizingen, 15 inch, 430x343 mm BxH, zonder touch, met ontspiegeld veiligheidsglas

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------