

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.170 TFT-monitor

Staat: 01.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.170 - TFT-monitor

Inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizing.

Functies

| | |
|---------------------------|--|
| Bestelnr. | SM 6450.170 |
| Uitvoering | zonder touchscreen |
| Product omschrijving | Inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizingen. |
| Voordelen | Hoogwaardige industrie-uitvoering Gereduceerde montagetijden dankzij het geïntegreerde frontraam Geen extra beluchting vereist Zeer geringe inbouwdiepte (45 mm) |
| Materiaal | Frontraam: aluminium |
| Oppervlak | Poedercoating |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Afdichting Zeskantmoeren (voor inbouw in vlakke delen) VGA-kabel Draadstift M5, voor montage aan de achterzijde Touch-uitvoeringen met geïntegreerde aansluitkabel en Cd-rom met drivers Met ontspiegeld veiligheidsglas. |
| Afmetingen | Breedte: 482,6 mm Hoogte: 399,3 mm |
| Interfaces | VGA (D-SUB HD 15-polig) DVI-D |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 0 °C...50 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -20 °C...60 °C |
| Opmerking | Andere uitvoeringen, zoals resistief touchscreen met seriële of USB-interface, zijn mogelijk. |
| Helderheid display | 350 cd/m ² |
| Contrastverhouding | 1000 : 1 |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Diagonalen | 19" |
| Bedrijfstijd | 50.000 h |
| On Screen Display (OSD) | Bedieningsknoppen achterzijde |
| Reading angle left/right | 85 ° |
| Resolutie display | 1280 x 1024 pixels |
| Opmerking | Met ontspiegeld veiligheidsglas. |
| Nominaal vermogen Pel | bij DC: 20 W |
| H-sync. (min./max.) | 31,5 - 80 kHz |
| V-Sync. (min./max.) | 60 - 75 Hz |
| Aantal kleuren | 16,7 |
| Resolutie controller | VGA SVGA XGA SXGA |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 7,6 kg |
| Brutogewicht | 8 kg |
| Douanetariefnummer | 85286200 |
| ETIM 9 | EC001428 |
| ECLASS 8.0 | 19200201 |
| Product omschrijving | SM TFT-monitor, inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizingen, 19 inch, 482,6x399,3 mm BxH, zonder touch, met ontspiegeld veiligheidsglas |

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit