

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6660.050**

**Draagbuis CP 40, roestvaststaal**

Staat: 23.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6660.050 - Draagbuis CP 40, roestvaststaal gesloten

Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven.

## Functies

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr.                           | CP 6660.050  |
| Product omschrijving                | Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven.                             |
| Materiaal                           | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)   |
| Oppervlak                           | In één richting geschuurd, korrel 400  |
| Levering                            | Draagbuis  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09<br>IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09 |
| Diameter                            | 48,3 mm  |
| Lengte                              | 500 mm   |
| Materiaaldikte                      | 3,6 mm   |
| Leveringseenheid                    | 1 st.  |
| Nettogewicht                        | 1,755 kg   |
| Brutogewicht                        | 2,08 kg  |
| Douanetariefnummer                  | 73064020   |
| ETIM 9                              | EC000882   |
| ECLASS 8.0                          | 27400556   |
| Product omschrijving                | CP Draagbuis CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), L=500 mm                           |

## Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring