


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6664.000

Koppeling CP 40, roestvaststaal

Staat: 13.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6664.000 - Koppeling CP 40, roestvaststaal

Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het verticale deel van draagarmsysteem 40.

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | CP 6664.000 |
| Uitvoering | Koppeling CP 40, roestvaststaal |
| Materiaal | Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303) |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09 |
| Draaibaar/neigbaar | Ja |
| Rotation angle/swivel area | ca. 350°, vast te zetten met kartelschroeven |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,92 kg |
| Brutogewicht | 1,202 kg |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Product omschrijving | CP Koppeling CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), draaibaar/ neigbaar |

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring