

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6742.500 Lessenaars TP

Staat: 21.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6742.500 - Lessenaars TP

Lessenaars TP, eenheid gereed voor montage met hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten. Montage van de deksel zonder gereedschap door uitzetijzer. Compatibel met de TS 8-systeemtoebehoren, zoals bijv. sokkels en kabelinvoertules.

## Funcities

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Bestelnr.                       | TP 6742.500  |
| Materiaal                       | Kast: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting<br>Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm  |
| Oppervlak                       | Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak<br>Montageplaat: verzinkt   |
| Kleur                           | RAL 7035   |
| Levering                        | Behuizing, achter en aan de zijkanten gesloten<br>Deur resp. dubbele deur voor, met espagnoetsluiting<br>Montageplaat<br>Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig<br>Bodem open voor individuele kabelinvoer |
| Afmetingen                      | Breedte: 1.200 mm<br>Hoogte: 973 mm  |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 1.130 mm x 900 mm  |
| Diepte boven                    | 500 mm   |
| Diepte onder                    | 400 mm   |
| Aantal deuren                   | 2  |
| IK-code                         | IK08   |
| Opmerking                       | Bij de variant met 2 deuren is de bodemopening tweedelig, er zijn 2 leveringseenheden bodemplaten nodig.   |

## Funcities

---

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55   |
| Protection category NEMA            | NEMA 12   |
| Basismateriaal                      | Plaatstaal  |
| Afmetingen                          | Breedte: 1.200 mm<br>Hoogte: 973 mm<br>Diepte boven: 500 mm<br>Diepte onder: 400 mm |
| Leveringseenheid                    | 1 st.   |
| Nettogewicht                        | 85,5 kg   |
| Brutogewicht                        | 90 kg   |
| Douanetariefnummer                  | 94032080  |
| ECLASS 8.0                          | 27180504  |
| Product omschrijving                | TP-lessenaar, BHD1: 1200x960x400/D2: 500 mm, plaatstaal                             |

---

## Goedkeuringen

---

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)          |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit |

---