


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6748.000

Lessenaar CX

Staat: 09.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6748.000 - Lessenaar CX

Eendelige lessenaar voor bediening en bewaking, met royale montageplaat en hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten.



Functies

| | |
|---------------------------------|---|
| Bestelnr. | CX 6748.000 |
| Uitvoering | Lessenaars |
| Materiaal | Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal, 2,5 mm |
| Oppervlak | Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Behuizing, achter en aan de zijkanten gesloten Deur resp. dubbele deur voor, met 3-punts sluitsysteem Montageplaat Deksel met knevelsluitingen, achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische vergrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig. Bodemplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 970 mm Diepte: 400 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 720 mm x 900 mm |
| Diepte boven | 495 mm |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Diepte onder | 400 mm |
| Aantal deuren | 1 |
| IK-code | IK10 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 970 mm Diepte boven: 495 mm Diepte onder: 400 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 58 kg |
| Brutogewicht | 60 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Product omschrijving | CX-lessenaar, BHD: 800x970x400 mm, plaatstaal |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |