


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.950

Bodems

Staat: 18.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.950 - Bodems voor deurprofielen

Het ruimtebesparende alternatief voor legborden voor de opname van tower-PC's (max. 20 kg). Om aan het deurprofiel van 600 mm brede kasten vast te schroeven.

Functies

Bestelnr.	IW 6902.950
Product omschrijving	Het ruimtebesparende alternatief voor legborden voor de opname van tower-PC's (max. 20 kg). Om aan het deurprofiel van 600 mm brede kasten vast te schroeven.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 7015
Levering	Bevestigingsriem Bevestigingsmateriaal Montageprofiel
Afmetingen	Breedte: 445 mm Hoogte: 159 mm Diepte: 230 mm
Belastbaarheid	20 kg
Opmerking	De meegeleverde montageprofielen zijn geschikt voor een deurbreedte van 600 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,548 kg
Brutogewicht	4,748 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620

Funcities

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------

Product omschrijving	Bodems
----------------------	--------