


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.960 Legbord, uittrekbaar

Staat: 01.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.960 - Legbord, uittrekbaar voor TS, PC, IW

Voor directe montage aan het verticale TS kastprofiel, kastbreedte.

Functies

| | |
|--------------------------|--|
| Bestelnr. | IW 6902.960 |
| Product omschrijving | Voor directe montage aan het verticale TS kastprofiel. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | RAL 7015 |
| Levering | Incl. 2 telescooprails |
| Belastbaarheid | 300 N oppervlaktebelasting, statisch |
| Opmerking | Voor kasten zonder montageplaten |
| Opmerking | Kunnen ook in 800 mm diepe kasten op TS-basis worden gemonteerd (achterste bevestiging uittrekbaar). |
| Montagevlak | Breedte: 465 mm Diepte: 545 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: TS PC IW Breedte: = 600 mm Diepte: = 600 mm = 800 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 6,854 kg |
| Brutogewicht | 7,215 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 29,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |

Funcities

ECLASS 8.0

27189261

Product omschrijving

IW Legbord, uittrekbaar, voor TS, PC, IW, voor kastdiepte 600 mm