


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6902.980 Legbord, uittrekbaar

Staat: 28.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6902.980 - Legbord, uittrekbaar voor TS, PC, IW

Voor directe montage aan het verticale TS kastprofiel, kastbreedte.

## Funcities

Bestelnr.	IW 6902.980
Product omschrijving	Voor directe montage aan het verticale TS kastprofiel.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7015
Levering	Incl. 2 telescooprails
Belastbaarheid	300 N oppervlaktebelasting, statisch
Opmerking	Voor kasten zonder montageplaten
Montagevlak	Breedte: 465 mm Diepte: 745 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS PC IW Breedte: = 600 mm Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	8,393 kg
Brutogewicht	8,835 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	34,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Funcities

---

Product omschrijving

TS Legbord voor TS/PC/IW, uittrekbaar, voor kastbreedte 600 mm en -diepte 800 mm, montagevlak 465x745 mm BxD, plaatstaal, RAL 7035