

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7000.630**

**Contactdoosstrook in kunststof  
behuizing**

Staat: 15.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.630 - Contactdoosstrook in kunststof behuizing

Aansluitstroken 230 V, onbeperkte toepassing, ook van hoekstekers, door positionering van de contacten in de lengte.



## Funcities

Bestelnr.	DK 7000.630
Product omschrijving	Contactdoosstrook 8-voudig voor gearde stekertypen (type F, CEE 7/4). De strook kan verticaal aan het kastframe of in het achterste 19"-profiel worden gemonteerd. In het 19"-profiel is meer dan 2 HE aan ruimte nodig. De contactdozen zijn onder een hoek van 45° geplaatst, zodat ook hoekstekers eenvoudig kunnen worden toegepast. De aansluitkabel is in een klemschacht in de strook aangebracht. De klemschacht is voorzien van een separate afdekkap en heeft externe klemmen voor een separate aarding.
Materiaal	Kunststof
Levering	Aansluitkabel Bevestigingsschroeven 2 vulringen Kooimoeren M6, geleidend Moeren
Uitvoering	Zonder schakelaar
Contactdozen	8 x D/NL, gearde (type F, CEE 7/3)
Lengte aansluitkabel	2 m
Aansluitkabel (type)	H05VV-F3G1,5 met adereindhulzen

# Funcities

Nominale spanning	230 V AC, 50 Hz
Nominale spanning	230 V AC, 50 Hz
Nominale stroom (max.)	16 A
Aansluiting (elektrisch)	Adereindhulzen
Inbouwmogelijkheden	TE 7000, achterste 19"-profiel (> 2 HE) TE 7000, verticaal in het frame
Kleur contactdoos	Zwart
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,92 kg
Brutogewicht	1,026 kg
Douanetariefnummer	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Product omschrijving	DK Wandcontactdoosstrook, geaard, 16 A, 8 contactdozen, L=482,6 mm, voor frame/19 inch bevestiging

# Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------