


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7000.892

Netwerkbehuizingen TE 7000

Staat: 01.06.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.892 - Netwerkbehuizingen TE 7000 Diepte 1000 mm, met ventilatieopeningen

TE 7000 IT-kast voor de opbouw van een IT-infrastructuur in ruimten met klimaatregeling.

Functies

Bestelnr.	TE 7000.892
Voordelen	Geen behuizingsframe Optimale toegankelijkheid Eenvoudige plaatsing door de demonteerbaarheid
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Montageframe: dompelgrondlak Vlakke delen: poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Zelfdragend 19"-behuizingsframe, voor en achter, in diepte verstelbaar Plaatstalen deur geventileerd (vrije luchtdoorlaat > 67 %), voor met handgreep, 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E Plaatstalen deur geventileerd (vrije luchtdoorlaat > 67 %), achter met 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E Koppelset Stelvoeten, M10 (meegeleverd) Dakplaat, incl. borstelstrip voor kabelinvoer alsmede optionele montage van een actieve ventilatoreenheid. Bodemframe met maximale uitsparing voor het naar wens aanbrengen van moduulplaten, gesloten, passief geventileerd of voor kabelinvoer
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden	42 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand)	745 mm
Basismateriaal	Plaatstaal

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	96 kg
EAN	4028177471771
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207