



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.022 CMC III processing units

Staat: 16.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.022 - CMC III processing units

De CMC III-processing unit 19" Edition vormt de basis van het bewakingsysteem CMC III. Er kunnen maximaal 32/16 externe sensoren / CAN-bus-aansluitunits worden aangesloten. De units kunnen via Ethernet aan het datanetwerk worden gekoppeld en via web / USB worden geconfigureerd. Daarnaast kunnen ze alarmmeldingen via een mailserver verzenden en via SNMP aan het netwerkmanagementsysteem van een bedrijf worden gekoppeld.



Functies

Bestelnr.	DK 7030.022
Uitvoering	Uitvoering 19"
Voordelen	Hoge beschikbaarheid door redundante voeding. Kostenbesparing door optimale benutting van de beschikbare ruimte en aansluittechniek.
Toepassingsgebieden	Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de bouwtechniek.
Mogelijkheden	Centrale bewakingsunit voor het CMC III-systeem. Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet Verzamelt meetgegevens en alarmeert netwerkmanagementsystemen of centrales bij overschrijding van de vrij instelbare grenswaarden.
Uitvoering	Piëzo-signaalgever voor akoestische informatie Tijdfunctie door realtime-klok met NTP
Materiaal	Kunststof Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd

Functies

Oppervlak	Front: glad Behuizing: structuur
Kleur	Kast: RAL 7035 Voorzijde: RAL 9005
Levering	CMC III processing unit Basissysteem Geïntegreerd display Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
Interfaces bussysteem	RJ45 CAN-bus
Alarm-relaisuitgang	Klem t/m 1,5 mm ² (max. 24 V DC/1 A)
Mobiele website	Voor Android en Windows mobiel
Netwerkinterface	Ethernet volgens IEEE 802.3 via 10/100BaseT full duplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis-netwerkcamera met VAPIX® Version 3
Aantal sensoren (max.)	16
Opmerking	Voor een hogere beveiliging van het netwerk kunnen niet-versleutelde protocollen worden gedeactiveerd
LED-indicaties (achterzijde)	Netwerkstatus
LED-indicaties (voorzijde)	Status

Funcities

Protocollen	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP met SSL HTTP HTTPS met SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afmetingen	Breedte: 450 mm Hoogte: 44 mm Diepte: 144 mm
------------	----------------------------------------------------

Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...45 °C
---------------------------	--------------

Luchtvochtigheid (niet condensierend)	5...95 %
---------------------------------------	----------

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Nettogewicht	2.2
--------------	-----

Brutogewicht	2.452
--------------	-------

Douanetariefnummer	85311095
--------------------	----------

EAN	4028177980532
-----	---------------

ETIM 9	EC002627
--------	----------

ETIM 8	EC002627
--------	----------

ECLASS 8.0	27189253
------------	----------
