Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.060


CMC III-voeding

Staat: 19.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

DK 7030.060 - CMC III-voeding voor PU, PU Compact, LED-lichtstrip, Door Control Modul

CMC III-voeding voor toepassing in diverse spanningsbereiken.







Functies

Bestelnr.	DK 7030.060
Product omschrijving	De voeding is speciaal afgestemd op het ontwerp van de CMC III en kan in een-montage-eenheid worden geplaatst. Behalve een speciale connector voor de CMC III processing unit/-Compact zijn er nog twee klemmen als 24 V-uitgang beschikbaar.
Materiaal	Kunststof
Oppervlak	Front: glad Behuizing: structuur
Kleur	Voorzijde: RAL 9005 Kast: RAL 7035
Levering	Aansluitkabel 24 V (DC) Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
Lengte aansluitkabel	600 mm
Ingang, aansluiting	IEC-contrasteker C14
Uitgangsstroom (max.)	2,5 A

© Rittal 2026

Functies

Afmetingen	Breedte: 138 mm Hoogte: 40 mm Diepte: 132 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...40 °C
Uitgangsspanning	Uitgangsspanning: 24 V DC
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	5...95 %
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,65 kg
Brutogewicht	0,652 kg
Douanetariefnummer	85043121
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Product omschrijving	CMC III Voeding 230VAC

Goedkeuringen

Goedkeuringen	IEC CB UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit