Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.265

Deuren voor VX IT

Staat: 22.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 7030.265 - Deuren voor VX IT voor Automatic Door Opening (ADO)

Zicht- en plaatstalen deuren VX IT, met ventilatiekleppen voor automatische opening tijdens een noodsituatie







Functies

Bestelnr.	VX 7030.265
Uitvoering	Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm Veerdemping voor klepopening Magneten voor het vastzetten van de kleppen De kleppen zijn in stroomloze toestand geopend Zichtdeur: 2 x éénlaags veiligheidsglas, getint ééndelig, met ventilatiekleppen Frame: spuitgietaluminium profiel

Functies

Voordelen	Remote-aansturing van het CMC III-systeem is mogelijk Hoge mate van veiligheid door de toepassing van éénlaags veiligheidsglas, getint Hoge stabiliteit door de combinatie van ventilatiekleppen en deurprofielen De ventilatiekleppen steken slechts 200 mm uit in de vluchtweg Geen aanpassing van het sluitsysteem noodzakelijk Het handmatig openen van de deuren heeft geen invloed op de ventilatiekleppen Automatisch openen van de ventilatiekleppen bij stroomuitval
Technische gegevens	Opbouw ventilatieklep naar buiten toe: 200 mm (in geopende toestand) Opbouw mechaniek naar binnen toe: 52,5 mm Draairichting deur: rechts (bij ééndelige deuren van rechts naar links te verwisselen) Aansluitkabel vanaf deuraanslag: 2,5 m
Mogelijkheden	Aansturing via CMC III Door Control Modul (DCM) De geïntegreerde verticale ventilatiekleppen worden tijdens een noodsituatie, zoals bij uitval van het koelsysteem of bij het activeren van een blusinstallatie, automatisch mechanisch geopend Afhankelijk van het ruimtevolume en de temperatuur wordt de lucht in de ruimte gebruikt voor noodkoeling of kan het blusgas direct het IT-rack instromen Voor de front- en achterzijde moeten altijd deuren van het ADO-systeem worden gebruikt
Materiaal	Frame: spuitgietaluminium profiel Zichtvenster: Eénlaags veiligheidsglas, getint
Levering	Zichtdeur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
bij DC	0,78 A
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.200 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 20 bij gesloten ventilatiekleppen
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	45 kg

Functies

Brutogewicht	46 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	Aluminium zichtdeur VX IT ADO, BxH = 800x2200 mm, 2 x éénlaags veiligheidsglas