


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7030.265 Deuren voor VX IT

Staat: 19.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7030.265 - Deuren voor VX IT voor Automatic Door Opening (ADO)

Zicht- en plaatstalen deuren VX IT, met ventilatiekleppen voor automatische opening tijdens een noodsituatie



## Functies

---

Bestelnr.	VX 7030.265
Uitvoering	Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm Veerdemping voor klepopening Magneten voor het vastzetten van de kleppen De kleppen zijn in stroomloze toestand geopend Zichtdeur: 2 x éénlaags veiligheidsglas, getint ééndelig, met ventilatiekleppen Frame: spuitgietaluminium profiel

---

# Funcities

Voordelen	<p>Remote-aansturing van het CMC III-systeem is mogelijk</p> <p>Hoge mate van veiligheid door de toepassing van éénlaags veiligheidsglas, getint</p> <p>Hoge stabiliteit door de combinatie van ventilatiekleppen en deurprofielen</p> <p>De ventilatiekleppen steken slechts 200 mm uit in de vluchtweg</p> <p>Geen aanpassing van het sluitsysteem noodzakelijk</p> <p>Het handmatig openen van de deuren heeft geen invloed op de ventilatiekleppen</p> <p>Automatisch openen van de ventilatiekleppen bij stroomuitval</p>
Technische gegevens	<p>Opbouw ventilatieklep naar buiten toe: 200 mm (in geopende toestand)</p> <p>Opbouw mechaniek naar binnen toe: 52,5 mm</p> <p>Draairichting deur: rechts (bij ééndelige deuren van rechts naar links te verwisselen)</p> <p>Aansluitkabel vanaf deuraanslag: 2,5 m</p>
Mogelijkheden	<p>Aansturing via CMC III Door Control Modul (DCM)</p> <p>De geïntegreerde verticale ventilatiekleppen worden tijdens een noodsituatie, zoals bij uitval van het koelsysteem of bij het activeren van een blusinstallatie, automatisch mechanisch geopend</p> <p>Afhankelijk van het ruimtevolumen en de temperatuur wordt de lucht in de ruimte gebruikt voor noodkoeling of kan het blusgas direct het IT-rack instromen</p> <p>Voor de front- en achterzijde moeten altijd deuren van het ADO-systeem worden gebruikt</p>
Materiaal	<p>Frame: spuitgietaluminium profiel</p> <p>Zichtvenster: Eénlaags veiligheidsglas, getint</p>
Levering	<p>Zichtdeur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E</p>
bij DC	<p>0,78 A</p>
Afmetingen	<p>Breedte: 800 mm</p> <p>Hoogte: 2.200 mm</p>
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	<p>IP 20 bij gesloten ventilatiekleppen</p>
Leveringseenheid	<p>1 st.</p>
Nettogewicht	<p>45 kg</p>

# Funcities

---

Brutogewicht	46 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	Aluminium zichtdeur VX IT ADO, BxH = 800x2200 mm, 2 x éénlaags veiligheidsglas