


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.273 Deuren voor VX IT

Staat: 28.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.273 - Deuren voor VX IT voor Automatic Door Opening (ADO)

Zicht- en plaatstalen deuren VX IT, met ventilatiekleppen voor automatische opening tijdens een noodsituatie



Funcities

Bestelnr.

VX 7030.273

Uitvoering

Zichtvenster: Eénlaags veiligheidsglas, getint
Veerdemping voor klepopening
Magneten voor het vastzetten van de kleppen
De kleppen zijn in stroomloze toestand geopend met plaatstalen deur
ééndelig, met ventilatiekleppen
Frame: plaatstaal

Product omschrijving

Met geïntegreerde ventilatiekleppen voor een automatische openingsfunctie tijdens een noodsituatie of bij stroomuitval. De zichtdeur van het Automatic Door Opening-systeem vervangt de standaarddeur van de VX IT.

Funcities

| | |
|-------------------------------------|--|
| Voordelen | <p>Remote-aansturing van het CMC III-systeem is mogelijk</p> <p>Hoge mate van veiligheid door de toepassing van éénlaags veiligheidsglas, getint</p> <p>Hoge stabiliteit door de combinatie van ventilatiekleppen en deurprofielen</p> <p>De ventilatiekleppen steken slechts 200 mm uit in de vluchtweg</p> <p>Geen aanpassing van het sluitsysteem noodzakelijk</p> <p>Het handmatig openen van de deuren heeft geen invloed op de ventilatiekleppen</p> <p>Automatisch openen van de ventilatiekleppen bij stroomuitval</p> |
| Technische gegevens | <p>Opbouw ventilatieklep naar buiten toe: 200 mm (in geopende toestand)</p> <p>Opbouw mechaniek naar binnen toe: 52,5 mm</p> <p>Draairichting deur: rechts (bij ééndelige deuren van rechts naar links te verwisselen)</p> <p>Aansluitkabel vanaf deuraanslag: 2,5 m</p> |
| Mogelijkheden | <p>Aansturing via CMC III Door Control Modul (DCM)</p> <p>De geïntegreerde verticale ventilatiekleppen worden tijdens een noodsituatie, zoals bij uitval van het koelsysteem of bij het activeren van een blusinstallatie, automatisch mechanisch geopend</p> <p>Afhankelijk van het ruimtevolumen en de temperatuur wordt de lucht in de ruimte gebruikt voor noodkoeling of kan het blusgas direct het IT-rack instromen</p> <p>Voor de front- en achterzijde moeten altijd deuren van het ADO-systeem worden gebruikt</p> |
| Materiaal | <p>Frame: plaatstaal</p> <p>Zichtvenster: Eénlaags veiligheidsglas, getint</p> |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E |
| bij DC | 0,78 A |
| Afmetingen | <p>Breedte: 800 mm</p> <p>Hoogte: 2.000 mm</p> |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 20 bij gesloten ventilatiekleppen |
| Leveringseenheid | 1 st. |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Nettogewicht | 42 kg |
| Brutogewicht | 46 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | VX IT plaatstalen deur ADO, BxH 800x2000, RAL7035, 2 x éénlaags veiligheidsglas, folie |