Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.501
Door Control Modul

Staat: 10.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.501 - Door Control Modul

Besturingseenheid voor het automatisch openen van zichtdeuren VX IT voor ADO met geïntegreerde ventilatiedeuren.

Functies

Bestelnr.	DK 7030.501
Product omschrijving	Besturingseenheid voor het automatisch openen van zichtdeuren VX IT voor ADO met geïntegreerde ventilatiedeuren. Ontworpen voor racks met een deur aan zowel de voor- als achterzijde. Geschikt voor CMC III-systeem met CAN-bus.
Technische gegevens	Max. aantal PU's: 16 Maximaal aantal PU Compact: 4 1e nominale spanning: 24 V (DC) 7030.060 voor Door Control Modul en zichtdeuren VX IT voor ADO, redundant voor 2e nominale spanning 2e nominale spanning: 24 V (DC) 7030.060 voor Door Control Modul en zichtdeuren VX IT voor ADO 1 x temperatuursensoringang 3 digitale ingangen: alarm/frontdeurkleppen/achterdeurkleppen 1 x ingang voor lezers: Codeslot/transponderlezer voor het testen van de ventilatiedeuren op de locatie 2 uitgangen voor zichtdeuren VX IT, voor ADO met geïntegreerde ventilatiedeuren, in deur geïntegreerd magneetsysteem met demper 2 x CAN-bus CMC III: RJ45 voor CAN-bus-kabel
Materiaal	Kunststof
Kleur	Voorzijde: RAL 9005 Kast: RAL 7035
Levering	Basissysteem Temperatuursensor incl. aansluitkabel (meegeleverd) Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,4 kg
Brutogewicht	0,66 kg

Functies

CRA risk class	Default (Low Risk)
Douanetariefnummer	85311095
ETIM 9	EC001770
ECLASS 8.0	27390190
Product omschrijving	DK CMC III Door Control Modul DCM, besturingseenheid voor het automatische deuropeningssysteem, aansturing van maximaal 2 Door Kits en 2 Door Kits Extension voor LCP, BHD: 138x40x132 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit