

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.501 Door Control Modul

Staat: 23.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.501 - Door Control Modul

Besturingseenheid voor het automatisch openen van zichtdeuren VX IT voor ADO met geïntegreerde ventilatiedeuren.

Functies

Bestelnr.	DK 7030.501
Product omschrijving	Besturingseenheid voor het automatisch openen van zichtdeuren VX IT voor ADO met geïntegreerde ventilatiedeuren. Ontworpen voor racks met een deur aan zowel de voor- als achterzijde. Geschikt voor CMC III-systeem met CAN-bus.
Technische gegevens	Max. aantal PU's: 16 Maximaal aantal PU Compact: 4 1e nominale spanning: 24 V (DC) 7030.060 voor Door Control Modul en zichtdeuren VX IT voor ADO, redundant voor 2e nominale spanning 2e nominale spanning: 24 V (DC) 7030.060 voor Door Control Modul en zichtdeuren VX IT voor ADO 1 x temperatuursensoringang 3 digitale ingangen: alarm/frontdeurkleppen/achterdeurkleppen 1 x ingang voor lezers: Codeslot/transponderlezer voor het testen van de ventilatiedeuren op de locatie 2 uitgangen voor zichtdeuren VX IT, voor ADO met geïntegreerde ventilatiedeuren, in deur geïntegreerd magneetsysteem met demper 2 x CAN-bus CMC III: RJ45 voor CAN-bus-kabel
Materiaal	Kunststof
Kleur	Voorzijde: RAL 9005 Kast: RAL 7035
Levering	Basissysteem Temperatuursensor incl. aansluitkabel (meegeleverd) Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,4 kg
Brutogewicht	0,66 kg

Functies

Douanetariefnummer	90330090
ETIM 9	EC001770
ECLASS 8.0	27390190
Product omschrijving	DK CMC III Door Control Modul DCM, besturingseenheid voor het automatische deuropeningssysteem, aansturing van maximaal 2 Door Kits en 2 Door Kits Extension voor LCP, BHD: 138x40x132 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit