

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.611

CMC III online-comforthandgriep VX

Staat: 02.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.611 - CMC III online-comforthandgreep VX met Master-Key-functie voor VX, VX IT

Online comforthandgreep met Master-Key-functie



Functies

Bestelnr.	IT 7030.611
Product omschrijving	Ten behoeve van de deurvergrendeling, bewaking van de handgreephendel en statusindicatie. De handgreep is direct met een voedingsspanning van 24 V DC te openen of via de CMC III Access Control op het CMC III-systeem of de IoT-interface aan te sluiten.
Voordelen	Remote-aansturing en omvangrijke functies voor een geautomatiseerde toegangscontrole door koppeling met CMC III of IoT-interface, bijv. activering via een optioneel codeslot of een transponderlezer Optische LED-statusindicatie van de handgreep of het hogere CMC III-systeem in het rack Individuele aansturing en kleurkeuze via CMC III of IoT-interface te configureren Vorbereid voor de toepassing van een profielcilinder met een totale lengte van 40 mm volgens DIN 18 252
Materiaal	Zinkspuitwerk Kunststof
Kleur	RAL 9005

Funcities

Levering	Comforthandgreep voor halve profielcilinders Aansluitkabel RJ12, 2,9 m Handgreepadapter voor VX IT-aluminium zichtdeur en VX IT-aluminium-plaatstalen deur, geventileerd (draairichting deur rechts/links) Incl. bevestigingsmateriaal
bij DC	0,06 A
Aantal deelnemers PU compact (max.)	2
Aantal deelnemers PU (max.)	16
Number subscribers per PDU note	Max. 5 stuks bij energievoorziening via PoE
Afmetingen	Breedte: 41 mm Hoogte: 386 mm Diepte: 42 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX IT
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,02 kg
Brutogewicht	1,039 kg
Douanetariefnummer	83024110
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Product omschrijving	CMC III VX Bedraad Comforthandle RAL9005

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit