


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.120 OCP ORV3-rack

Staat: 01.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.120 - OCP ORV3-rack

OCP is een groeiende internationale community met als doel de IT-infrastructuur te vereenvoudigen en te optimaliseren. Het Rittal OCP ORV3-rack is geaccepteerd door de OCP en direct gereed voor toepassing. Eenvoudige aanpassingen en uitbreidingen zijn via het toebehorenprogramma op elk moment mogelijk. Het OCP ORV3-rack is ook voorbereid voor de opname van een Direct Liquid Cooling (DLC)-oplossing. Met dit rack tilt u de efficiëntie en vermogensdichtheid naar een nieuw niveau.



Functies

Bestelnr.	IT 7100.120
Uitvoering	Open frame met railkoper Vorbereid voor kabelinvoer in het dak en de bodem Kabelgeleiding aan de voorzijde over de gehele hoogte
Voordelen	Vorbereid voor de opname van 21"-OCP-componenten en directe contactering op het railkoper Snelle opbouw en service door IT met click-in-montage en dankzij het IT OCP Power-railsysteem Doorgaand kabelmanagement in het voorste rack over de volledige hoogte Optimaal geschikt voor High Performance Computing en AI-technologie door voorbereiding voor Direct Liquid Cooling-oplossingen om de ontstane warmte uit het rack af te voeren Geïntegreerde hoogbelastbare wielen vergemakkelijken het transport en zorgen voor een eenvoudige handling in de computerruimte
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur	RAL 9005

Functies

Levering	OCP ORV3-rack OCP-railkoper voor max. 48 DC/18 kW 2 profielen, voorgemonteerd Stelvoeten, voorgemonteerd 4 wielen (vrij draaibaar) Koppelingspakking Luchtgeleiderplaat
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.286 mm Diepte: 1.068 mm
Hoogte-eenheden	44 OU
Belastbaarheid	14.000 N
Basismateriaal	Plaatstaal
Nominaal vermogen	18 kW
Nominale spanning	48 V DC
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	172 kg
Brutogewicht	200 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	OCP ORV3-rack, met railkoper, 44 OU, BHD: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005

Goedkeuringen

Goedkeuringen	IEC CB UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit