Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.410

IT OCP-railset 21"

Staat: 13.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IT 7100.410 - IT OCP-railset 21" voor OCP ORV3-rack

Inklikbare OCP-rails voor de montage van 21"-componenten in het Rittal OCP ORV3-rack.






Functies

Bestelnr.	IT 7100.410
Product omschrijving	Voor de montage van 21"-componenten in het OCP ORV3-rack.
Voordelen	OCP-geaccepteerde oplossing voor een snelle integratie van service- en netwerkcomponenten Snel te monteren en te onderhouden door eenvoudige, gereedschapsloze click-in-bevestiging Belastbaar tot 80 kg per rail
Toepassingsgebieden	Voor inbouw links en rechts in het OCP ORV3-rack
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	gegalvaniseerd
Levering	Een verpakkingseenheid bevat 8 x linker en 8 x rechter koperrail
Geschikt voor	Behuizingstype: OCP ORV3-rack
Opmerking	Per hoogte-eenheid (HE) is steeds één railkoperset nodig
Leveringseenheid	8 st.
Nettogewicht	12,8 kg
Brutogewicht	14,78 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2026

Functies

Product omschrijving	IT OCP-railset 21" voor montage van 21"-componenten in het OCP ORV3-rack